

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 3/8-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 3/8-20
GTIN	4062406036980
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 9,525 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 10 mm

Skaftfirkant □: 8 mm

Kernehul-Ø: 8,3 mm

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 371
Gevindgange pr. tomme	20
Skaftfirkant □	8 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Gevinddybde	28,59 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm

Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	8,3 mm
Gevind-Ø	9,525 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	3/8-20 UN LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper