

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 7/8-9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 7/8-9
GTIN	4062406037567
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 9

Gevind-Ø: 22,225 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 19,34 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	22,225 mm
Antal spånnoter	3
Skaftfirkant □	14,5 mm
Kernehul-Ø	19,34 mm
Gevinddybde	66,69 mm
Skaft-Ø D _s	18 mm
Skæremateriale	HSS E

Gevindgange pr. tomme	9
Gevindstigning	2,822 mm
Norm	DIN 376
Antal skær Z	3
Samlet længde L	140 mm
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	7/8-9 UNC LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper