

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: NO.2-64****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 NO.2-64
GTIN	4062406047702
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 64

Gevind-Ø: 2,184 mm

Samlet længde L: 45 mm

Skaft-Ø D_s: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,9 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	1,9 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	2,184 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,399 mm
Gevinddybde	5,46 mm

Norm	DIN 371
Gevindgange pr. tomme	64
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Samlet længde L	45 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	2-64 UNF
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper