

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 11/16-20****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130030 11/16-20 |
| GTIN | 4062406035105 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 17,462 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 16,25 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|---------|
| Skaft-Ø D _s | 14 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Gevindstigning | 1,27 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 20 |
| Samlet længde L | 125 mm |
| Skaftfirkant □ | 11 mm |
| Antal spånnoter | 3 |

| | |
|----------------------------|--|
| Skæremateriale | HSS E |
| Gevind-Ø | 17,462 mm |
| Kernehul-Ø | 16,25 mm |
| Gevinddybde | 34,92 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Gevindtype | UN |
| Gevindstørrelse | 11/16-20 UN |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3xD ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |