

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 7/16-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 7/16-27
GTIN	4062406034795
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	110 mm
Gevind-Ø	11,11 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	33,33 mm
Gevindgange pr. tomme	27
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,941 mm
Kernehul-Ø	10,2 mm
Skafffirkant □	7 mm
Skaft-Ø D _s	9 mm
Antal skær Z	3
Norm	DIN 376
Gevindtype	UNS

Gevindstørrelse	7/16-27 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter