

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 1/2-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 1/2-14
GTIN	4062406034917
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 12,7 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 11 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	11 mm
Gevind-Ø	12,7 mm
Gevinddybde	25,4 mm
Samlet længde L	110 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	11 mm
Gevindgange pr. tomme	14

Gevindstigning	1,814 mm
Antal spånnoter	3
Skafftirkant □	9 mm
Norm	DIN 376
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1/2-14 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper