

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 1.3/16-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 1.3/16-12
GTIN	4062406051297
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 30,162 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Skaftfirkant □: 18 mm

Kernehul-Ø: 28,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindgange pr. tomme	12
Kernehul-Ø	28,2 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Gevinddybde	75,4 mm
Samlet længde L	180 mm
Gevindstigning	2,117 mm
Skaftfirkant □	18 mm

Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	30,162 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.3/16-12 UN LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper