

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: NO.5-40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 NO.5-40
GTIN	4062406036577
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 40

Gevind-Ø: 3,18 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,59 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	9,54 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Kernehul-Ø	2,59 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,635 mm
Norm	DIN 371

Gevindgange pr. tomme	40
Samlet længde L	56 mm
Skafftirkant □	2,7 mm
Gevind-Ø	3,18 mm
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	5-40 UNC LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter