

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 2-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 2-20
GTIN	4062406052089
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage
Mindste ordremængde: 1 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: UN-LH
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 376
Gevindgange pr. tomme: 20
Gevind-Ø: 50,8 mm
Samlet længde L: 250 mm
Skaft-Ø D_s: 40 mm
Skaftfirkant □: 32 mm
Kernehul-Ø: 49,58 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	50,8 mm
Antal spånnoter	4
Norm	DIN 376
Antal skær Z	4
Skaftfirkant □	32 mm
Skaft-Ø D _s	40 mm
Kernehul-Ø	49,58 mm

Samlet længde L	250 mm
Gevinddybde	127 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Gevindgange pr. tomme	20
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	2-20 UN LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper