

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 3-4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130050 3-4
GTIN	4062406052669
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 4

Gevind-Ø: 76,2 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 69,71 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	6,35 mm
Antal spånnoter	8
Samlet længde L	160 mm
Skaftfirkant □	39 mm
Gevindgange pr. tomme	4
Kernehul-Ø	69,71 mm
Gevinddybde	114,3 mm
Skaft-Ø D _s	50 mm

Gevind-Ø	76,2 mm
Antal skær Z	8
Skæremateriale	HSS
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	3-4 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper