

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.7/8-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1.7/8-10
GTIN	4062406038588
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 47,625 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 45,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	250 mm
Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	45,3 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Antal spånnoter	4
Gevindgange pr. tomme	10
Gevindstigning	2,54 mm
Gevinddybde	95,25 mm

Skafftirkant □	29 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	47,625 mm
Antal skær Z	4
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1.7/8-10 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper