

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 2.3/16-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130050 2.3/16-16
GTIN	4062406052201
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 55,563 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 54,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant □	32 mm
Gevind-Ø	55,563 mm
Gevindstigning	1,588 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Gevinddybde	83,34 mm
Kernehul-Ø	54,1 mm
Antal skær Z	6
Antal spånnoter	6

Samlet længde L	140 mm
Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	2.3/16-16 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper