

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 2-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 2-10
GTIN	4062406040932
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 50,8 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D_s: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 48,4 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	48,4 mm
Skaftfirkant □	32 mm
Gevinddybde	101,6 mm
Gevind-Ø	50,8 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	4
Gevindstigning	2,54 mm
Skaft-Ø D _s	40 mm

Norm	DIN 376
Antal skær Z	4
Gevindgange pr. tomme	10
Samlet længde L	250 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	2-10 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper