

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 2.1/4-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130050 2.1/4-16
GTIN	4062406052232
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 57,15 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 45 mm

Skaftfirkant □: 35 mm

Kernehul-Ø: 55,65 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	57,15 mm
Skæremateriale	HSS
Gevindstigning	1,588 mm
Antal spånnoter	6
Skaft-Ø D _s	45 mm
Gevinddybde	85,73 mm
Antal skær Z	6
Samlet længde L	160 mm

Gevindgange pr. tomme	16
Skaftfirkant □	35 mm
Kernehul-Ø	55,65 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	2.1/4-16 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter