

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 3.1/4-12****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130050 3.1/4-12 |
| GTIN | 4062406052737 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 82,55 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 80,5 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|-----------|
| Gevinddybde | 123,83 mm |
| Gevind-Ø | 82,55 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 12 |
| Gevindstigning | 2,11 mm |
| Skaftfirkant □ | 39 mm |
| Skaft-Ø D _s | 50 mm |
| Samlet længde L | 160 mm |
| Antal spånnoter | 8 |

| | |
|----------------------------|--|
| Skæremateriale | HSS |
| Antal skær Z | 8 |
| Kernehul-Ø | 80,5 mm |
| Gevindtype | UN |
| Gevindstørrelse | 3.1/4-12 UN |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |