

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.7/8-14****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130031 1.7/8-14 |
| GTIN | 4062406038564 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 47,625 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D_s: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 46 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|-----------|
| Gevindgange pr. tomme | 14 |
| Skaftfirkant □ | 29 mm |
| Skæremateriale | HSS E |
| Gevinddybde | 95,25 mm |
| Antal skær Z | 4 |
| Skaft-Ø D _s | 36 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Gevind-Ø | 47,625 mm |

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Antal spånnoter | 4 |
| Kernehul-Ø | 46 mm |
| Samlet længde L | 250 mm |
| Gevindstigning | 1,814 mm |
| Gevindtype | UNS-LH |
| Gevindstørrelse | 1.7/8-14 UNS LH |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | Venstre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |