

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1.1/16-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1.1/16-16
GTIN	4062406042196
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 26,988 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 25,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	26,988 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Antal skær Z	4
Samlet længde L	160 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Norm	DIN 376

Skafftirkant □	16 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	1,588 mm
Kernehul-Ø	25,5 mm
Gevinddybde	54 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.1/16-16 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter