

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 3.3/4-4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130050 3.3/4-4
GTIN	4062406052959
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 4

Gevind-Ø: 95,25 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 88,76 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	4
Antal spånnoter	10
Kernehul-Ø	88,76 mm
Skaft-Ø D _s	56 mm
Gevinddybde	142,88 mm
Skaftfirkant □	44 mm
Gevindstigning	6,35 mm
Skæremateriale	HSS

Gevind-Ø	95,25 mm
Samlet længde L	180 mm
Antal skær Z	10
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	3.3/4-4 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper