

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: NO.1-64****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 NO.1-64
GTIN	4062406038731
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 64

Gevind-Ø: 1,85 mm

Samlet længde L: 45 mm

Skaft-Ø D_s: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Kernehul-Ø	1,5 mm
Gevindstigning	0,399 mm
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	2
Gevind-Ø	1,85 mm

Samlet længde L	45 mm
Gevinddybde	5,55 mm
Skafftirkant □	2,1 mm
Norm	DIN 371
Gevindgange pr. tomme	64
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	1-64 UNC
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper