

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1-14
GTIN	4062406042134
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 25,4 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 23,75 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	16 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Samlet længde L	160 mm
Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Gevindstigning	1,814 mm
Kernehul-Ø	23,75 mm

Gevind-Ø	25,4 mm
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 376
Gevinddybde	76,2 mm
Gevindgange pr. tomme	14
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1-14 UNS LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter