

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, Type: 2.1/4-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130050 2.1/4-8
GTIN	4062406052270
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 57,15 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 45 mm

Skaftfirkant □: 35 mm

Kernehul-Ø: 54,1 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	45 mm
Gevindgange pr. tomme	8
Kernehul-Ø	54,1 mm
Skaftfirkant □	35 mm
Gevind-Ø	57,15 mm
Samlet længde L	160 mm
Gevinddybde	85,73 mm
Gevindstigning	3,175 mm

Skæremateriale	HSS
Antal spånnoter	6
Antal skær Z	6
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	2.1/4-8 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5xD ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper