

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: NO.10-28****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 NO.10-28
GTIN	4062406050115
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 28

Gevind-Ø: 4,826 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 3,95 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	4,826 mm
Kernehul-Ø	3,95 mm
Gevindgange pr. tomme	28
Gevinddybde	12,1 mm
Norm	DIN 371
Skaftfirkant □	4,9 mm
Antal skær Z	3

Gevindstigning	0,907 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	70 mm
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	10-28 UNS LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper