

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1.3/16-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1.3/16-20
GTIN	4062406042318
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 30,162 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Skaftfirkant □: 18 mm

Kernehul-Ø: 28,97 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	28,97 mm
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	20
Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	30,162 mm
Antal skær Z	4
Skaftfirkant □	18 mm

Skæft-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Gevinddybde	60,32 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	180 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.3/16-20 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter