

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 2.1/2-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130056 2.1/2-18
GTIN	4062406055752
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 63,5 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 62,3 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	6
Gevindgange pr. tomme	18
Kernehul-Ø	62,3 mm
Skaftfirkant □	39 mm
Gevind-Ø	63,5 mm
Skaft-Ø D _s	50 mm
Gevinddybde	95,25 mm

Antal skær Z	6
Samlet længde L	160 mm
Gevindstigning	1,411 mm
Skæremateriale	HSS
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	2.1/2-18 UNS LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper