

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, Type: 2.1/8-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130055 2.1/8-16
GTIN	4062406054434
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 54 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 52,6 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	6
Skaft-Ø D _s	40 mm
Gevind-Ø	54 mm
Gevinddybde	80,96 mm
Skæremateriale	HSS
Kernehul-Ø	52,6 mm
Gevindstigning	1,588 mm
Skaftfirkant □	32 mm

Gevindgange pr. tomme	16
Samlet længde L	140 mm
Antal spånnoter	6
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	2.1/8-16 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper