

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1.7/16-20****Bestillingsdata**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 130036 1.7/16-20 |
| GTIN                | 4062406042578    |
| Artikelklasse       | 10N              |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 36,512 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 35,32 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Antal skær Z    | 4         |
| Gevindstigning  | 1,27 mm   |
| Samlet længde L | 200 mm    |
| Kernehul-Ø      | 35,32 mm  |
| Norm            | DIN 376   |
| Skæremateriale  | HSS E     |
| Gevind-Ø        | 36,512 mm |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 28 mm                                       |
| Gevindgange pr. tomme      | 20  |
| Antal spånnoter            | 4   |
| Skaftfirkant □             | 22 mm                                       |
| Gevinddybde                | 73 mm                                       |
| Gevindtype                 | UN-LH                                       |
| Gevindstørrelse            | 1.7/16-20 UN LH                             |
| Belægning                  | TiN   |
| Flankevinkel               | 60 grader                                   |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                   |
| Toleranceklasse            | 1B  |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                    |
| Toleranceklasse            | 3B  |
| Toleranceklasse            | 2B  |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                    |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                    |
| Skærfasform                | B   |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                        |
| Indvendig køling           | nej   |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3xD ved gennemgangshul               |
| Skæreretning               | Venstre                                     |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden  |
| Produkttype                | Snitter                                     |