

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 15/16-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 15/16-16
GTIN	4062406042066
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 23,812 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 22,3 mm

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 376
Antal spånnoter	3
Skaftfirkant □	14,5 mm
Gevindstigning	1,588 mm
Kernehul-Ø	22,3 mm
Samlet længde L	160 mm
Gevindgange pr. tomme	16

Gevind-Ø	23,812 mm
Gevinddybde	47,64 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D _s	18 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	15/16-16 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter