

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 3-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130056 3-16
GTIN	4062406056001
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 76,2 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 74,7 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	160 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Skaftfirkant □	39 mm
Gevinddybde	114,3 mm
Antal skær Z	8
Gevind-Ø	76,2 mm
Gevindstigning	1,588 mm
Gevindgange pr. tomme	16

Skæremateriale	HSS
Kernehul-Ø	74,7 mm
Antal spånnoter	8
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	3-16 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper