

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1/2-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1/2-27
GTIN	4062406041588
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	12,7 mm
Skafffirkant □	9 mm
Samlet længde L	110 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	11 mm
Gevindgange pr. tomme	27
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 376
Gevinddybde	25,4 mm
Gevindstigning	0,941 mm
Kernehul-Ø	11,85 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	UNS-LH

Gevindstørrelse	1/2-27 UNS LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper