

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, Type: 2.3/16-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130055 2.3/16-16
GTIN	4062406054465
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 55,563 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 54,1 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	83,34 mm
Kernehul-Ø	54,1 mm
Skaftfirkant □	32 mm
Antal skær Z	6
Samlet længde L	140 mm
Antal spånnoter	6
Gevindstigning	1,588 mm
Gevindgange pr. tomme	16

Gevind-Ø	55,563 mm
Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D _s	40 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	2.3/16-16 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper