

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.11/16-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 1.11/16-18
GTIN	4062406047337
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 42,86 mm

Samlet længde L: 220 mm

Skaft-Ø D_s: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 41,6 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,411 mm
Gevindgange pr. tomme	18
Gevinddybde	107,15 mm
Skaftfirkant □	29 mm
Kernehul-Ø	41,6 mm
Skaft-Ø D _s	36 mm
Antal spånnoter	4

Gevind-Ø	42,86 mm
Antal skær Z	4
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	220 mm
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindstørrelse	1.11/16-18 UNEF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper