

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 2.1/4-10****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130056 2.1/4-10 |
| GTIN | 4062406055653 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 57,15 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 45 mm

Skaftfirkant □: 35 mm

Kernehul-Ø: 54,75 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Skæremateriale | HSS |
| Antal skær Z | 6 |
| Samlet længde L | 160 mm |
| Gevinddybde | 85,73 mm |
| Skaft-Ø D _s | 45 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 10 |
| Skaftfirkant □ | 35 mm |

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Kernehul-Ø | 54,75 mm |
| Gevindstigning | 2,54 mm |
| Gevind-Ø | 57,15 mm |
| Antal spånnoter | 6 |
| Gevindtype | UNS-LH |
| Gevindstørrelse | 2.1/4-10 UNS LH |
| Belægning | TiN |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul |
| Skæreretning | venstre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |