

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 3.5/8-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130056 3.5/8-8
GTIN	4062406056278
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 92,075 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 89 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	10
Skaft-Ø D _s	56 mm
Antal skær Z	10
Gevind-Ø	92,075 mm
Gevindstigning	3,175 mm
Samlet længde L	180 mm
Gevinddybde	138,11 mm
Kernehul-Ø	89 mm

Gevindgange pr. tomme	8
Skæremateriale	HSS
Skafftirkant □	44 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	3.5/8-8 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter