

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 2-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 2-14
GTIN	4062406047634
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 50,8 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D_s: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 49,25 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	127 mm
Gevindstigning	1,814 mm
Skaftfirkant □	32 mm
Gevindgange pr. tomme	14
Skaft-Ø D _s	40 mm
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	4

Gevind-Ø	50,8 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	250 mm
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	49,25 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	2-14 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper