

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.7/8-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 1.7/8-18
GTIN	4062406047504
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 47,625 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 46,35 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	47,625 mm
Gevindgange pr. tomme	18
Samlet længde L	250 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	46,35 mm
Skaftfirkant □	29 mm

Antal skær Z	4
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	1,411 mm
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	119 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1.7/8-18 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter