

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 1-18
GTIN	4062406048839
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 25,4 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 24,25 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	16 mm
Gevind-Ø	25,4 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Gevindstigning	1,411 mm
Samlet længde L	160 mm
Kernehul-Ø	24,25 mm
Gevinddybde	63,5 mm

Antal spånnoter	4
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	18
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	4
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1-18 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper