

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1.5/16-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 1.5/16-16
GTIN	4062406049188
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 33,338 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 31,75 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	200 mm
Antal spånnoter	4
Gevindgange pr. tomme	16
Skaftfirkant □	22 mm
Kernehul-Ø	31,75 mm
Skaft-Ø D _s	28 mm
Norm	DIN 376

Gevindstigning	1,588 mm
Gevind-Ø	33,338 mm
Antal skær Z	4
Gevinddybde	83,3 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	1.5/16-16 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter