

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: NO.2-56****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 NO.2-56
GTIN	4062406045470
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 56

Gevind-Ø: 2,184 mm

Samlet længde L: 45 mm

Skaft-Ø D_s: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,78 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	2,184 mm
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 371
Skaftfirkant □	2,1 mm
Antal skær Z	3
Gevindgange pr. tomme	56

Samlet længde L	45 mm
Kernehul-Ø	1,78 mm
Gevinddybde	5,46 mm
Gevindstigning	0,454 mm
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	2-56 UNC LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper