

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 3.1/2-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130056 3.1/2-14
GTIN	4062406056209
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 88,9 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 87,25 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	39 mm
Kernehul-Ø	87,25 mm
Samlet længde L	160 mm
Skæremateriale	HSS
Gevind-Ø	88,9 mm
Skaft-Ø D _s	50 mm
Gevindgange pr. tomme	14

Antal skær Z	10
Antal spånnoter	10
Gevindstigning	1,814 mm
Gevinddybde	133,35 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	3.1/2-14 UNS LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper