

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 1.3/8-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 1.3/8-20
GTIN	4062406049218
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 34,925 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 33,7 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	33,7 mm
Antal spånnoter	4
Gevindgange pr. tomme	20
Norm	DIN 376
Samlet længde L	200 mm
Gevind-Ø	34,925 mm

Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	87,31 mm
Skaft-Ø D _s	28 mm
Skaftfirkant □	22 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	1.3/8-20 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper