

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 4.3/8-16****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130056 4.3/8-16 |
| GTIN                | 4062406056506   |
| Artikelklasse       | 10N             |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 111,1 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 109,6 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Gevind-Ø               | 111,1 mm |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 56 mm    |
| Gevindgange pr. tomme  | 16       |
| Skaftfirkant □         | 44 mm    |
| Antal skær Z           | 12       |
| Antal spånnoter        | 12       |
| Skæremateriale         | HSS      |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Samlet længde L            | 180 mm   |
| Kernehul-Ø                 | 109,6 mm                                       |
| Gevinddybde                | 166,7 mm                                       |
| Gevindstigning             | 1,58 mm  |
| Gevindtype                 | UN-LH  |
| Gevindstørrelse            | 4.3/8-16 UN LH                                 |
| Belægning                  | TiN  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | C  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul       |
| Skæreretning               | venstre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |