

**Garant****Snittapper til bundhuller, TiN, Type: NO.10-56****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 NO.10-56
GTIN	4062406047825
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 56

Gevind-Ø: 4,826 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,39 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	4,39 mm
Antal skær Z	3
Norm	DIN 371
Gevind-Ø	4,826 mm
Gevindstigning	0,454 mm
Samlet længde L	70 mm
Antal spånnoter	3

Gevinddybde	12,1 mm
Gevindgange pr. tomme	56
Skæremateriale	HSS E
Skafffirkant □	4,9 mm
Skagt-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	10-56 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skagt	Cylinderskagt med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper