

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: 5/8-11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 5/8-11
GTIN	4062406048525
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage
Mindste ordremængde: 2 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: UNC
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 376
Gevindgange pr. tomme: 11
Gevind-Ø: 15,875 mm
Samlet længde L: 110 mm
Skaft-Ø D_s: 12 mm
Skaftfirkant □: 9 mm
Kernehul-Ø: 13,53 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	9 mm
Antal skær Z	3
Samlet længde L	110 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Antal spånnoter	3
Gevinddybde	39,7 mm
Gevindstigning	2,309 mm

Gevindgange pr. tomme	11
Kernehul-Ø	13,53 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	15,875 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	5/8-11 UNC
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper