

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 4.5/8-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130056 4.5/8-16
GTIN	4062406056568
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 117,5 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 116 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	117,5 mm
Kernehul-Ø	116 mm
Skæremateriale	HSS
Gevindgange pr. tomme	16
Antal skær Z	12
Gevindstigning	1,59 mm
Skaft-Ø D _s	56 mm

Skafftirkant □	44 mm
Gevinddybde	176,21 mm
Antal spånnoter	12
Samlet længde L	180 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	4.5/8-16 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper