

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 3-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130056 3-10
GTIN	4062406056032
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 76,2 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 73,8 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	8
Antal skær Z	8
Skaftfirkant □	39 mm
Gevinddybde	114,3 mm
Gevindstigning	2,54 mm
Samlet længde L	160 mm
Skaft-Ø D _s	50 mm
Gevindgange pr. tomme	10

Gevind-Ø	76,2 mm
Kernehul-Ø	73,8 mm
Skæremateriale	HSS
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	3-10 UNS LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper