

Garant**Krympepatron med kølekanaler og forstærkede sider, SK 50 kort, Spænde-Ø D1: 6 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302322 6
GTIN	4045197701022
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Inklusive kølekanaler, der kan lukkes.
- Højvarmefast stål.
- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm.
- Til HSS og HM.
- Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!)
- Med Balluffchip-boring.
- Glasperleblæst.

Fordel:

Takket være den forstærkede udførelse

- kan der opnås bedre spåntagningsresultater (tilspænding, tilspændingsdybde).
- får man bedre emneoverflader (virker vibrationsdæmpende).

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6. Egnede til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 - 354450.

Kølekanaler: låsbar

Udragende længde, A-mål: 80 mm

Udvendig Ø D: 27,7 mm

Ø D₂: 21 mm

L₁: 42,5 mm

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	80 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
L ₁	42,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Udvendig Ø D	27,7 mm
Kølekanaler	låsbar
Adapter	SK 50 kort
Holder-standard	ISO 7388-1
Holder-standard	DIN 69871
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Værktøjsbasisholder til SK Til konisk skaft 50 SK	354225 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
	302414 20/6

Krympepatronforlænger 4,5° uden
længdeindstillingskrue, med kølekanalboringer Ø d / Ø
D1 20/6 mm

Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm

354235 6-9

Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingskrue
Ø d / Ø D1 20/6 mm

302412 20/6

Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue
Ø d / Ø D1 16/6 mm

302410 16/6

Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50

308610 50

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 Passer til konus 50
SK

308830 50

Antræksbolte form B Passer til konus 50

308640 50

Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50

308615 50

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere
DIN 69872) Passer til konus 50 SK

308820 50

Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 6-12 mm

354240 6-12

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til
konus 50 SK

308810 50

Antræksbolte Form A Passer til konus 50

308600 50

Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer
til konus 50

308720 50

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til
konus 50

308740 50

Krympningsapparat Type SU1

354210 SU1

Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50

308785 50

Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1
20/6 mm

302415 20/6

Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer
til konus 50

308700 50

Køleenhed Type CU1

354215 CU1

Antræksbolte tætnet Passer til konus 50

308660 50

Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50

308605 50

302410 20/6

Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue
Ø d / Ø D1 20/6 mm

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50

308790 50

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til
konus 50 SK

308812 50

Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue
Ø d / Ø D1 20/6 mm

302416 20/6

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50

308765 50