

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: 1-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 1-12
GTIN	4062406051105
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 25,4 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 23,25 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	12
Norm	DIN 376
Antal skær Z	4
Samlet længde L	160 mm
Gevinddybde	63,5 mm
Skaftfirkant □	16 mm
Gevind-Ø	25,4 mm

Gevindstigning	2,117 mm
Antal spånnoter	4
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	20 mm
Kernehul-Ø	23,25 mm
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	1-12 UNF LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper