



Krympepatron med kølekanaler og forstærkede sider, SK 50 A = 160, Spænde-Ø D1: 16 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302323 16
GTIN	4045197701442
Artikelklasse	31A

Beskrivelse

Udførelse:

- Inklusive kølekanaler, der kan lukkes.
- Højvarmefast stål.
- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm.
- Til HSS og HM.
- Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!)
- Med Balluffchip-boring.
- Glasperleblæst.

Fordel:

Takket være den forstærkede udførelse

- kan der opnås bedre spåntagningsresultater (tilspænding, tilspændingsdybde).
- får man bedre emneoverflader (virker vibrationsdæmpende).

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6. Egnede til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450.

Holder-standard: ISO 7388-1

Holder-standard: DIN 69871

Form: ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min⁻¹

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3 µm

Spåntagningsstrategi: HSC

Kølekanaler: låsbar

Udvendig Ø D: 79,5 mm

Ø D₂: 27 mm

Ø D₃: 37,2 mm

L₁: 65 mm

Teknisk beskrivelse

L ₁	65 mm
Ø D ₂	27 mm
Ø D ₃	37,2 mm
Spænde-Ø D ₁	16 mm
Udvendig Ø D	79,5 mm
Kølekanaler	låsbar
Adapter	SK 50 A = 160
Holder-standard	ISO 7388-1
Holder-standard	DIN 69871
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC

Tilbehør

Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308810 50
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
	302412 32/16

Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/16 mm	
Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308830 50
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Værktøjsbasisholder til SK Til konisk skaft 50 SK	354225 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308812 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Krympeforlængere 3°, vibrationsdæmpede Ø d / Ø D1 32/16 mm	302419 32/16
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue, med kølekanalboringer Ø d / Ø D1 32/16 mm	302414 32/16
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50

Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308820 50
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Krympeforlængere 3°, vibrationsdæmpede Ø d / Ø D1 25/16 mm	302417 25/16
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50