

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: NO.12-36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 NO.12-36
GTIN	4062406047924
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage
Mindste ordremængde: 3 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: UNS
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 371
Gevindgange pr. tomme: 36
Gevind-Ø: 5,486 mm
Samlet længde L: 80 mm
Skaft-Ø D_s: 6 mm
Skaftfirkant □: 4,9 mm
Kernehul-Ø: 4,8 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	4,9 mm
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	5,486 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Gevinddybde	13,7 mm
Kernehul-Ø	4,8 mm
Samlet længde L	80 mm

Antal skær Z	3
Norm	DIN 371
Gevindgange pr. tomme	36
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,706 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	12-36 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper