

Garant**Snittapper til bundhuller, TiN, Type: NO.6-32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130045 NO.6-32
GTIN	4062406047795
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 32

Gevind-Ø: 3,505 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 4 mm

Skaftfirkant □: 3 mm

Kernehul-Ø: 2,77 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	56 mm
Gevinddybde	8,8 mm
Skaftfirkant □	3 mm
Gevind-Ø	3,505 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,794 mm
Norm	DIN 371

Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Gevindgange pr. tomme	32
Skaft-Ø D _s	4 mm
Kernehul-Ø	2,77 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	6-32 UNC
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper